

レオナード

適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。

- * 最高使用圧力 0.39 MPa
- * 最低使用圧力 0.02 MPa
- * 差圧比 1:1~3:1 以内 (温水、冷水どちらが3でも可)
- * 最適使用差圧 0.10 MPa ~ 0.20 MPa

尚、適温水補給ユニットはシャワーやカランの元制御用としての御使用は出来ません。別途御相談下さい。

- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

6	ユニオン	1	SUS	
5	ボール弁	2	B s 他	R250 1/2"
4	温度計	1	B s 他	
3	ストレーナー	2	B c 他	
2	逆止弁	2	B c 他	
1	RADAミキシングバルブ	1	B s 他	G 2 M
符号	名称	数量	材質	備考


レオナード適温水補給ユニット

TYPE : LUS - 1 S

S : 1 / 4

図番 9 4 1 6 4

- a . . . 寸法訂正(H7,3)



レオナード

適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。

- * 最高使用圧力 0.39 MPa
- * 最低使用圧力 0.02 MPa
- * 差圧比 1:1~3:1 以内 (温水、冷水どちらが3でも可)
- * 最適使用差圧 0.10 MPa ~ 0.20 MPa

尚、適温水補給ユニットはシャワーやカランの元制御用としての御使用は出来ません。別途御相談下さい。


- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

レオナード適温水補給ユニット

6	ユニオン	1	SUS	
5	ボール弁	2	B s 他	R250 1/2"
4	温度計	1	B s 他	
3	ストレーナー	2	B c 他	
2	逆止弁	2	B c 他	
1	RADAミキシングバルブ	1	B s 他	G3M
符号	名称	数量	材質	備考

TYPE :	LUS - 1
S : 1 / 4	図番 94165 - a

LEONARD




レオナード
適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。

- * 最高使用圧力 0.39 MPa
 - * 最低使用圧力 0.02 MPa
 - * 差圧比 1:1~3:1 以内 (温水、冷水どちらが3でも可)
 - * 最適使用差圧 0.10 MPa ~ 0.20 MPa
- 尚、適温水補給ユニットはシャワーやカランの元制御用としての御使用は出来ません。別途御相談下さい。
- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 - * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

6	ユニオン	1	SUS	
5	ボール弁	2	B s 他	R250 3/4"
4	温度計	1	B s 他	
3	ストレーナー	2	B c 他	
2	逆止弁	2	B c 他	
1	RADAミキシングバルブ	1	B s 他	4 M
符号	名 称	数量	材 質	備 考

レオナード適温水補給ユニット	
TYPE :	LUS - 2
S : 1 / 5	図番 94166 - a

- a . . . 寸法訂正(H7,3)



レオナード

適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。

- * 最高使用圧力 0.39 MPa
- * 最低使用圧力 0.02 MPa
- * 差圧比 1:1~3:1 以内 (温水、冷水どちらが3でも可)
- * 最適使用差圧 0.10 MPa ~ 0.20 MPa


尚、適温水補給ユニットはシャワーやカランの元制御用としての御使用は出来ません。別途御相談下さい。

- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

6	ユニオン	1	SUS	
5	ボール弁	2	B s 他	R250 1"
4	温度計	1	B s 他	
3	ストレーナー	2	B c 他	
2	逆止弁	2	B c 他	
1	RADAミキシングバルブ	1	B s 他	A 5
符号	名称	数量	材質	備考

レオナード適温水補給ユニット	
TYPE :	LUS - 3
S : 1 / 5	図番 9 4 1 6 7 - a

LEONARD



レオナード
適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。

- * 最高使用圧力 0.39 MPa
 - * 最低使用圧力 0.02 MPa
 - * 差圧比 1:1~3:1 以内 (温水、冷水どちらが3でも可)
 - * 最適使用差圧 0.10 MPa ~ 0.20 MPa
- 尚、適温水補給ユニットはシャワーやカランの元制御用としての御使用は出来ません。別途御相談下さい。
- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
 - * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

6	ユニオン	1	SUS	
5	ボール弁	2	B s 他	R250 1 1/2"
4	温度計	1	B s 他	
3	ストレーナー	2	B c 他	
2	逆止弁	2	B c 他	
1	RADAミキシングバルブ	1	B c 他	566
符号	名 称	数量	材 質	備 考


レオナード適温水補給ユニット

TYPE : LUS - 4

S : 1 / 5

図番 94168

LEONARD



レオナード

適温水補給ユニットの使用条件は下記の通りです。

- * 最高使用圧力 0.39 MPa
- * 最低使用圧力 0.02 MPa
- * 差圧比 1:1~3:1 以内 (温水、冷水どちらが3でも可)
- * 最適使用差圧 0.10 MPa ~ 0.20 MPa

尚、適温水補給ユニットはシャワーやカランの元制御用としての御使用は出来ません。別途御相談下さい。

- * 仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- * 表記寸法は、組立寸法につき約です。

6	ユニオン	1	SUS	
5	ボール弁	2	Bs他	R250 2"
4	温度計	1	Bs他	
3	ストレーナー	2	Bc他	
2	逆止弁	2	Bc他	
1	RADAMキシングバルブ	1	Bc他	TS202
符号	名称	数量	材質	備考

レオナード適温水補給ユニット

TYPE : LUS - 5

S : 1 / 6

図番 94169